


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6/1,5M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

36

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

36

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

101,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Diameter sensorkop

[mm]

7

Lengte sensorkop

[mm]

45

Totale lengte

[mm]

1500

Minimale buigradius

[mm]

20

E20523



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6/1,5M

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	Metaalsiliconen
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk