


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse	II
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	4
Stroombelasting gezamenlijk [A]	12

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-5...60



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0005H09

Beschermklasse	IP 67; IP 68
----------------	--------------

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	530,6
Afmetingen	[mm]	22 x 54 x 100
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		6
Uitvoering connector		M12
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	buigcycli	> 2 Mio.

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	6 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 6

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm






Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0005H09

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel