


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-E3/1,5M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

350

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

36

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

180

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

36

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

108,5

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

E20526



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-E3/1,5M

Lengte sensorkop	[mm]	10
Totale lengte	[mm]	1500
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		①
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20102
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk