




Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Centrale verdeler

ZDO8F04HMSS0005H10

Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-5...60
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	683,2	
Afmetingen	[mm]	20 x 30 x 129,5	
Materialen		PBT-GF20; messing vernikkeld	
Materiaal gegoten onderdeel		PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld	
Aantal poorten centraalverdeler		8	
Uitvoering connector		M8	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
		bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
		buigcycli	> 5 Mio.
		torsiebelasting	± 180 °/m

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	16 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	DIN rail adapter:, E73007
	Beschermkapje: M8, E73005

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf


Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Centrale verdeler

ZDO8F04HMSS0005H10

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel

EBC056

Centrale verdeler

ZDO8F04HMSS0005H10

