


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 Licht uittreding

Toepassingsgebied

Uitvoering	Doorsnede omzetter
Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OB50; OBF; OO50
---	-----------------

OB50

Tastbereik fiberoptiek [mm]	60
-----------------------------	----

OBF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	75
-----------------------------	----

OO50

Tastbereik fiberoptiek [mm]	200
-----------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	50,2
Hoogte sensorkop [mm]	5
Breedte sensorkop [mm]	20
Lengte sensorkop [mm]	20
Afmeting van de detectiekop [mm]	5 x 20 x 20
Totale lengte [mm]	2000
Minimale buigradius [mm]	9
Fiberstructuur	II
Kerndoorsnede [mm]	2 x 16 x 0,25
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PE

E20758



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)

Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk