





Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	PNP	




Centrale verdeler

ZDOAF03BMSS0005H12

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	565,7
Materialen	PBT-GF20; messing vernikkeld	
Materiaal gegoten onderdeel	PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld	
Aantal poorten centraalverdeler	10	
Uitvoering connector	M8	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	10 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	Beschermkapje: 2 x M8, E73005	
	labelhouder: 11	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld		
		

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel