




Y-splitter

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Beschermkلاس

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...100

Opmerking voor de
omgevingstemperatuur

cULus: ...65 °C

Opslagtemperatuur

[°C]

-25...55

Luchtvochtigheid bij opslag

[%]

10...100

Andere klimaat
omstandigheden voor opslag
volgens de vermelde klasse

1K22/ DIN 60721-3-1

Beschermkلاس

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring

industriële voedingen

Class 2

File nummer UL

E191684

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

35,7

Materialen

behuizing: PA (polyamide) oranje; Afdichting: EPDM

**Y-splitter**

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)


Opmerkingen

Verpakkingseenheid



1 stuk

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

**Elektrische aansluiting - stekker**

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

**Aansluiting**

Aansluiting volgens IEC 61076-2-101