




Hellingssensor

R360/INCLINOMETER/4-20mA



Producteigenschappen		
Aantal meetassen		1
Hoekgebied	[°]	± 20
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		statisch
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	11...15 DC
Stroomopname	[mA]	< 35
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen		
Uitgangssignaal		analoog signaal
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsstroom	[mA]	4...20
Max. belasting	[Ω]	400
Beschermd tegen overbelasting		ja
Meet- / instelbereik		
Aantal meetassen		1
Hoekgebied	[°]	± 20
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Nauwkeurigheid	[°]	<±7; (de nulpuntfout is te compenseren door het apparaat ± 4° te verstellen)

**Hellingssensor**

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Herhaalnauwkeurigheid	[°]	0,1
-----------------------	-----	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-30...85
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

MTTF	[jaren]	755
------	---------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	189,9
Afmetingen	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materialen		behuizing: PPO
Aandraaimoment	[Nm]	1,8
Oriëntatie montage		verticaal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,2 m

Connector: 1 x M12; codering: A




1	L+
2	niet in gebruik
3	L-
4	analoge uitgang

Hellingssensor

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Diagrammen en curves

Meet- en montagerichting



verticale inbouwpositie / Rotatie om de Z-as