




## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-M6/3M



Toepassingsgebied	
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Bereik	
Bereik met fiberoptiekversterker type	OIF
OIF	
Bereik fiberoptiek [mm]	192
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...290
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	278,5
Uitvoering sensor kop	recht
Schroefdraad sensor kop	M6
Totale lengte [mm]	3000
Minimale buigradius [mm]	30; (bij vaste montage)
Fiberstructuur	●
Materialen	Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensor kop	aluminium
Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal veerringen: 4 Gekartelde moer: 1 x M30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk