


Beschermbegel

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E21084

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging, met beschermingskap

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

357

Wijze van montage

vrijstaand; (M10)

Materialen

1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: 1.4408 (roestvast staal)

E21124



Beschermbeugel

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Toebehoren	
Leveringsomvang	cilindrische schroef: 1 x M10 x 120
	Moeren: 2 x M10
	onderleggingen: 2
	cilindrische schroeven: 2 x M5 x 16
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk