


Montageset met mechanische bescherming voor optische sensoren

O4 PROTECTIVE BRACKET 200



Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging, met beschermingskap

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

371,5

Wijze van montage

Rondprofiel; (Ø 12 mm)

Materialen

1.4404 (roestvast staal / 316L); Klemcilinder: zinkdrukiet

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroef: 1 x M5 x 16

cilindrische schroeven: 2 x M5 x 30

E21215



Montageset met mechanische bescherming voor optische sensoren

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------