


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Producteigenschappen

Beeldresolutie [px] 680 x 480

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...32 DC

Stroomopname [mA] < 770

Overspanningsbeveiliging ja

Bereik

Beeldresolutie [px] 680 x 480

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Opslagtemperatuur	[°C]	-40...125
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	< 75; (relatieve vochtigheid)
Houdbaarheid	[MON]	24
Beschermklasse		IP 67; (ISO 20653)

Toelatingen / testen

EMC	DIN EN 61000-6-4	industriële omgeving
	DIN EN 61000-6-2	industriële omgeving
Schokbestendigheid		50 g
Trillingsbestendigheid	Frequentiebereik 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s²)rms	PSD (g²/Hz)
	0,04...0,1	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	1569,5
Materialen		behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316)

Toebehoren

Leveringsomvang		Beschermkappen
-----------------	--	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting - ..C4


Connector: 4 x M16; codering: A



1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	U+
4	0 V

Elektrische aansluiting - INPUT

Connector: 1 x M16; codering: A



1	U+
2	0 V
3	ingang 1
4	ingang 2
5	ingang 3
6	ingang 4
7	niet in gebruik
8	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - OUTPUT

Connector: 1 x M16; codering: A



1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	niet in gebruik
4	niet in gebruik