


IO-Link display

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Applicatie

display voor weergave van alle proceswaarden
van alle aangesloten sensoren op een master

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

18...30 DC

Stroomopname [mA]

< 47

Min. isolatieweerstand [MΩ]

100; (500 V DC)

Beschermpklasse

III

Ompoolbeveiligd

ja

Software / programmering

Instelmogelijkheden

display, wijze van weergave

Interfaces

Communicatie interface

IO-Link

Type overdracht

COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)

IO-Link revisie

1.1

SDCI-Norm

IEC 61131-9

Profiel

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

SIO-Mode

nee

Vereiste masterportklasse

A

Min. procescyclustijd [ms]

11,2

Ondersteunende DeviceIDs

Bedrijfsaard

DeviceID

default

824

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

0...60



IO-Link display

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Opslagtemperatuur [°C]	-20...80
Beschermklasse	IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF [jaren]		398

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	171,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Kleurendisplay 1,44", 128 x 128 pixels
	2 x LED, geel

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

Aderkleuren :

BK = zwart
 BN = bruin
 BU = blauw