


Inlasadapter voor processensoren

ADAPT M12-WELDING ACCESSORY



1 Metaal op metaal afdichting

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Mediumtemperatuur	[°C]	< 250
Drukbestendigheid	[bar]	50

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	33,05
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment	[Nm]	5...20
Aansluiting sensorzijde		M12 x 1,5 afdichtconus
Procesaansluiting		Inlasadapter Ø 19 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------