

Inbouwadapter voor processensoren


ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E33434

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 afdichtingen

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Montage	met O-ring
Drukbestendigheid [bar]	34

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1594
Wijze van montage	met O-ring
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: EPDM
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex
Procesaansluiting	Tank Spud
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

E33123



Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)

O-ringen: 5, EPDM, E30054

O-ringen: 5, FPM (Viton), E30053

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk