


Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPTER SI



Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	300

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	77,3
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	1.0570 (staal / S355J2) verbrons
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 22 mm
Insteekdiepte [mm]	15; (Meetelement SID, SFD, TN)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------