




Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPTER SID V4A



Reg31

Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	300

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	91,2
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 24 mm
Insteekdiepte [mm]	15; (Meetelement SID, SFD, TN)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------