


Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

FLOW ADAPT SI



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor stromingssensoren en compact stromingsmonitor
Applicatie	voor industriële applicaties
Montage	via schroefdraad G1/8", inbouw naar wens
Media	vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C]	0...80; (Temperatuurgradiënt: 1 K/min)
Drukbestendigheid [bar]	300

Meet- / instelbereik

Stromingsgebied [ml/min]	2...100
--------------------------	---------

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	156,5
Afmetingen [mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	M12 x 1
Procesaansluiting	G 1/8

Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, U-seal
Toebehoren (optioneel)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Opmerkingen

Opmerkingen	Alleen in combinatie met de relatieve modus van de stromingssensor te gebruiken.
Verpakkingseenheid	1 stuk