


Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 2400



1 Touwhaak

Producteigenschappen

As uitvoering	massieve as
Asdiameter [mm]	6

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor encoders met 58mm synchroflens en 6mm volle as
------------	---

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Nauwkeurigheid	± 0,1 % FSO
Herhaalnauwkeurigheid	± 0,04 % FSO

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Opslagtemperatuur [°C]	-20...80
Luchtvochtigheid bij opslag [%]	5...95; (niet condenserend)

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Trillingsbestendigheid	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	598,5
Kopflens diameter [mm]	58

Trekkoordmechanische voor draadencoders

DRAW WIRE 2400

Materialen	behuizing: PA (polyamide); meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat		
As uitvoering	massieve as		
Asdiameter [mm]	6		
Max. meetlengte [mm]	2400		
Omvang trekkoorddrum [mm]	150,8		
Trekkoorddiameter [mm]	0,45		
Trekkoordaansluiting	Touwhaak		
Trekkoordeigenschappen	max. snelheid van de verplaatsing van de kabel	[m /s]	1
	max. versnelling van de kabel	[g]	5
	max. trekkracht	[N]	7
	Min. terugtrekkracht	[N]	1
Bevestigingsflens	synchroflens		

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Diagrammen en curves

Montagevoorschrift

