




RFID-tag

ID-TAG/51x51/06



Toepassingsgebied

Applicatie	Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-55...240

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-55...240
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	1,5 h 185 °C
	1 h 200 °C
	0,75 h 220 °C
	0,5 h 240 °C
	maximale verblijftijd bij maximale omgevingstemperatuur
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating	ISO 15693	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	297,85
Wijze van montage	Montage op metalen en niet-metalen; (schroeven: afstandhouder E80401; kleven op vlakke wand)
Afmetingen [mm]	51 x 6,5 x 51
Materialen	PPS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	10 stuk
--------------------	---------



RFID-tag

ID-TAG/51x51/06

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

Leesafstand bij montage op metaal (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90