


RFID-tag

ID-TAG/51x37x7,5



Toepassingsgebied

Applicatie

RFID codering van metalen houders

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]

866...928

Opslagruimte [bit]

512

Geheugentype

EEPROM

Chip type

Alien Higgs 3

Tag Identifier (TID) [Byte]

64

Elektronische productcode (EPC)

96 bit

RFID standaard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. leescycli

onbegrensd

Max. schrijfcycli

100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...85

Opslagtemperatuur [°C]

-40...250

Beschermklass

IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

144,5

E80417



RFID-tag

ID-TAG/51x37x7,5

Wijze van montage	op-/afbouw
Afmetingen [mm]	51 x 36,3 x 7,5
Materialen	behuizing: Nylon / PP

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	5 stuk
--------------------	--------

Aanvullende informatie

leesafstand (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2