




RFID-tag

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-40...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	90

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	1024
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating	ISO 15693	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	11,55
Wijze van montage	montage op niet-metalen oppervlakten; (schroeven ; kleven op vlakke wand)
Afmetingen [mm]	Ø 50 / L = 3
Materialen	PPA zwart

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E80384



RFID-tag

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190