




RFID-tag

ID-TAG/Tear Shape/06



Toepassingsgebied

Applicatie	Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-25...55
Piekt temperatuur (passief) [°C]	75

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blok grootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...55
Opslagtemperatuur [°C]	-25...75
Beschermklasse	IP 66

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating	ISO 15693	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	21,6
Wijze van montage	montage op niet-metalen oppervlakten; (ophangoog)
Afmetingen [mm]	40 x 31 x 4,8
Materialen	ABS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	5 stuk
--------------------	--------



RFID-tag

ID-TAG/Tear Shape/06

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80