


RFID-tag

ID-TAG/174x70x17.6/04



Toepassingsgebied

Applicatie	RFID codering van metalen houders
------------	-----------------------------------

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	860...930; (India: 865...867 MHz)
Opslagruimte [bit]	512
Geheugentype	EEPROM
Chip type	Impinj Monza 4QT
Tag Identifier (TID) [Byte]	64
Elektronische productcode (EPC)	96 bit; (uitbreidbaar: 128 Bits)
RFID standaard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...100
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	129,4
Afmetingen [mm]	70 x 174 x 17,6
Materialen	behuizing: Polycarbonaat-ABS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E80394



RFID-tag

ID-TAG/174x70x17.6/04

Aanvullende informatie

leesafstand (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2