


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse		IP 67; IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	970
---------	-----	-----



Centrale verdeler

ZDO4H055MSS0010H07

Afmetingen	[mm]	22 x 54 x 82
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler		4
Uitvoering connector		M12
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	buigcycli	> 2 Mio.

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 4

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm






Centrale verdeler

ZDO4H055MSS0010H07

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
WH =	wit
YE =	geel