




Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij		
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60



Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0010H11

Beschermklasse	IP 67; IP 68
----------------	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1190				
Afmetingen [mm]	22 x 54 x 127				
Materialen	PA (polyamide)				
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)				
Aantal poorten centraalverdeler	8				
Uitvoering connector	M12				
Toepasbaar in kabelrupsen	ja				
Toepasbaar in kabelrupsen	<table> <tr> <td>buigradius bij bewegende applicaties</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>buigcycli</td><td>> 2 Mio.</td></tr> </table>	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter	buigcycli	> 2 Mio.
buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter				
buigcycli	> 2 Mio.				

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 8

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm





Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0010H11

Aansluiting

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel