
EBC038

Centrale verdeler

ZDO8H059MSS00,5H11



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP

EBC038

Centrale verdeler

ZDO8H059MSS00,5H11


Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80	
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60	
Beschermklasse		IP 67; IP 68	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	261	
Afmetingen	[mm]	22 x 54 x 127	
Materialen		PA (polyamide)	
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)	
Aantal poorten centraalverdeler		8	
Uitvoering connector		M12	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
		buigradius voor niet bewegende installatie	min. 5 x kabeldiameter
		bewegingssnelheid	max. 3 m/s bij 5 m horizontale verplaatsing in de lengte en max. versnelling van 5 m/s²
		torsiebelasting	± 30 °/m
		buigcycli	> 2 Mio.
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	8 x LED, geel
		in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren			
Leveringsomvang		Afsluitdoppen: 2	
		labelhouder: 8	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm




EBC038

Centrale verdeler

ZDO8H059MSS00,5H11

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel