


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Beschermlasse

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Omgevingstemperatuur
(bewegend)

[°C]

-5...60



Centrale verdeler

ZDO6H05DMSS0015H15

Beschermklasse	IP 67; IP 68
----------------	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	1898	
Afmetingen	[mm]	22 x 54 x 100	
Materialen		PA (polyamide)	
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)	
Aantal poorten centraalverdeler		6	
Uitvoering connector		M12	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
		buigcycli	> 2 Mio.

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	12 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 6

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel