


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
--------------------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...60
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	367
Materialen		PBT-GF20; messing vernikkeld



Centrale verdeler

ZDO4F035MSS0005H10

Materiaal gegoten onderdeel	PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld	
Aantal poorten centraalverdeler	4	
Uitvoering connector	M8	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Beschermkapje: M8, E73005	
	DIN rail adapter:, E73006	

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld






Centrale verdeler

ZDO4F035MSS0005H10

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
WH =	wit
YE =	geel