


Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Beschermklass

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Opmerking voor de
omgevingstemperatuur

cULus: ...65 °C

Opslagtemperatuur

[°C]

-25...55

Luchtvochtigheid bij opslag

[%]

10...100

Andere klimaat
omstandigheden voor opslag
volgens de vermelde klasse

1K22/ DIN 60721-3-1

Beschermklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

37,2

Materialen

behuizing: PA (polyamide) oranje; Afdichting: FKM

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Aansluiting

