



Y-splitter

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		cULus: ...65 °C
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag	[%]	10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2
	File nummer UL	E191684
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	33
Materialen	behuizing: PA (polyamide) Halogeen vrij; Afdichting: EPDM	



Y-splitter

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide), Halogeen vrij
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker




Elektrische aansluiting

Aansluiting



Aansluiting volgens IEC 61076-2-101

Elektrische aansluiting - bus



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; Behuizing: PA (polyamide), Halogeen vrij; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

EBF006



Y-splitter

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; Behuizing: PA (polyamide), Halogeen vrij; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm