


**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)

Beschermklasse

II

Stroombelasting per module /
steekplaats [A]

4

Stroombelasting gezamenlijk [A]

12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...70

Omgevingstemperatuur
(bewegend) [°C]

-5...60



Centrale verdeler

ZDO8H050VAS0015E19

Beschermklasse	IP 67; IP 68
----------------	--------------

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	2875
Afmetingen	[mm]	22 x 54 x 127
Materialen	behuizing: PA (polyamide)	
Aantal poorten centraalverdeler	8	
Uitvoering connector	M12	

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: 2
	labelhouder: 8

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 15 m, PVC, zwart, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm





Centrale verdeler

ZDO8H050VAS0015E19

Aansluiting

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel