




Verbindingskabel met ventielstekker

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		Ventielstekker: -30 ... 90 °C
		M12 stekker: -25 ... 90 °C
Beschermklasse		IP 65; (M12-stekker: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	82
Materiaal gegoten onderdeel		PA-GF, Halogeen vrij / TPU, Halogeen vrij
Materiaal overwerpmoer		staal, verzinkt / messing, vernikkeld
Materiaal afdichting		NBR / CR
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk




Verbindingskabel met ventielstekker

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: PA-GF, Halogeen vrij, zwart; Vergrendeling: staal, verzinkt; Afdichting: NBR / CR; Contactpinnen: messing; Aandraaimoment: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Elektrische aansluiting - Kabel

Kabel: 0,24 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, Halogeen vrij, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |