


## Aansluitkabel met connector female

ADOAH043MSS0002H04

Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...36 DC

Beschermklass

II

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

## Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Opmerking voor de  
omgevingstemperatuur

cULus: ...75 °C

Omgevingstemperatuur  
(bewegend)

[°C]

-25...90

Opmerking voor de  
omgevingstemperatuur  
bewegend

cULus: ...75 °C

Beschermklass

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Toelatingen / testen

MTTF

[jaren]

20027

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

86



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH043MSS0002H04

|                           |                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                | [mm]                                              | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                                        |
| Materialen                | behuizing: TPU zwart transparant; Afdichting: FKM |                                                                                                           |
| Materiaal overwerpmoer    | messing, vernikkeld                               |                                                                                                           |
| Toepasbaar in kabelrupsen | ja                                                |                                                                                                           |
| Toepasbaar in kabelrupsen | buigradius bij bewegende applicaties              | min. 10 x kabeldiameter                                                                                   |
|                           | bewegingssnelheid                                 | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup> |
|                           | buigcycli                                         | > 5 Mio.                                                                                                  |
|                           | torsiebelasting                                   | ± 180 °/m                                                                                                 |

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Weergave | schakelstatus | 2 x LED, geel  |
|          | in bedrijf    | 1 x LED, groen |

## Opmerkingen


|                    |                                                                   |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| N.B.               | Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads" |  |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk                                                            |  |

## Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



## Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BK = | zwart         |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |
| WH = | wit           |