


Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Verfbestendig	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie [%]	10
Voedingsspanning [V]	< 24 DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	0,1

Uitgangen

Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
---	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Toelatingen / testen

MTTF [jaren]	17562
--------------	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	154,9
Afmetingen [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materialen	behuizing: TPU zwart; Afdichting: FKM



PNP-NPN-omvormer

Converter PNP-NPN

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen


Opmerkingen	voor sensoren volgens IEC 60947-5-2 met maakcontact
N.B.	Let op, neem de technische beschrijving in acht onder "Downloads"
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
 BK = zwart
 BN = bruin
 BU = blauw
 WH = wit