




Verbindingskabel

VDOGH040MSP0002H04STAH040MSP



| Toepassingsgebied                                                    |                                                                              |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen                                             | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |                                        |
| Siliconenvrij                                                        | ja                                                                           |                                        |
| Elektrische eigenschappen                                            |                                                                              |                                        |
| Voedingsspanning                                                     | [V]                                                                          | < 250 AC / < 300 DC                    |
| Beschermklasse                                                       |                                                                              | II                                     |
| Stroombelasting gezamenlijk                                          | [A]                                                                          | 4                                      |
| Omgevingsvariabelen                                                  |                                                                              |                                        |
| Omgevingstemperatuur                                                 | [°C]                                                                         | -25...90                               |
| Omgevingstemperatuur (bewegend)                                      | [°C]                                                                         | -25...90                               |
| Opslagtemperatuur                                                    | [°C]                                                                         | -25...55                               |
| Luchtvochtigheid bij opslag                                          | [%]                                                                          | 10...100                               |
| Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |                                                                              | 1K22/ DIN 60721-3-1                    |
| Beschermklasse                                                       |                                                                              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K            |
| Mechanische eigenschappen                                            |                                                                              |                                        |
| Gewicht                                                              | [g]                                                                          | 166,7                                  |
| Afmetingen                                                           | [mm]                                                                         | 35,5 x 15,5 x 38                       |
| Materialen                                                           |                                                                              | behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM |
| Materiaal overwerpmoer                                               |                                                                              | messing, vernikkeld                    |
| Toepasbaar in kabelrupsen                                            |                                                                              | ja                                     |

## Verbindingskabel

VDOGH040MSP0002H04STAH040MSP

|                           |                                      |                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepasbaar in kabelrupsen | buigradius bij bewegende applicaties | min. 10 x kabeldiameter                                                                                   |
|                           | bewegingssnelheid                    | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup> |
|                           | buigcycli                            | > 5 Mio.                                                                                                  |
|                           | torsiebelasting                      | ± 180 °/m                                                                                                 |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

## Aansluiting



## Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

