


Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSE0005C05



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen	
Applicatie	CAN-bus	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	32 DC; (aders 4+5: 5 V)
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (aders 4+5: 0,05 A)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	490,05
Afmetingen	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Materiaal gegoten onderdeel	TPU	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Materiaal afdichting	FKM	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m
Opmerkingen		
Opmerkingen	De CAN-bus afsluitweerstand (120 Ω) is met een M12 stekker uitgevoerd.	



Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSE0005C05

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 8,4 mm, Afgeschermd; rood / zwart: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + wit / blauw: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + afscherming: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM;
Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BU =	blauw
RD =	rood
WH =	wit
screen =	afscherming