


Verbindingskabel

VSTGN040VAS0020P04STGP040--S



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie	Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	30 AC / 60 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	1,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	0...80
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-stekker/ RJ45 stekker: IP 20)

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	1250
Materialen		behuizing: PP Halogeen vrij
Materiaal gegoten onderdeel		PC
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 15 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 1 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Verbindingskabel

VSTGN040VAS0020P04STGP040--S

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker M12


Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 7 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: PC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

