

Ethernet-verbindingskabel

VSTAN040VAS0005P04STGP040--S



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	30 AC / 60 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	1,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...100
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	0...80
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-stekker/ RJ45 stekker: IP 20)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	342,6
Materialen	messing vernikkeld; behuizing: PP Halogeen vrij
Materiaal gegoten onderdeel	PC
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Toepasbaar in kabelrupsen	ja



Ethernet-verbindingskabel

VSTAN040VAS0005P04STGP040--S

Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 15 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 1 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker M12


Connector: 1 x M12, haaks; codering: D; Behuizing: PC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: PC; Contactpinnen: verguld

