
# EVF529

## Verbindingskabel

VSTGN040VAS00,5P04STGN040VAS




| | | |
|---|---|---|
| **Toepassingsgebied** | | |
| Bijzondere eigenschappen | | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
| Applicatie | | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie |
| Siliconenvrij | | ja |
| **Elektrische eigenschappen** | | |
| Voedingsspanning | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Beschermklasse | | III |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A] | 4 |
| **Omgevingsvariabelen** | | |
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...80 |
| Omgevingstemperatuur (bewegend) | [°C] | 0...80 |
| Beschermklasse | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Mechanische eigenschappen** | | |
| Gewicht | [g] | 66,7 |
| Afmetingen | [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 |
| Materialen | | PP Halogeen vrij |
| Materiaal gegoten onderdeel | | PP |
| Materiaal overwerpmoer | | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
| Toepasbaar in kabelrupsen | | ja |

# EVF529

## Verbindingskabel

**VSTGN040VAS00,5P04STGN040VAS**

| | | |
|---|---|---|
| Toepasbaar in kabelrupsen | buigradius bij bewegende applicaties | min. 15 x kabeldiameter |
| | bewegingssnelheid | max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s² |
| | buigcycli | > 1 Mio. |
| | torsiebelasting | ± 180 °/m |

### Opmerkingen

| | |
|---|---|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |

### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 2 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PP; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden




### Aansluiting

