


Verbindingskabel voor aansluiting van veiligheidslichtschermen

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Uitvoering	Voor aansluiting van veiligheidslichtschermen / -inloopbewaking met OSSD, voor de zender
Applicatie	geconfigureerd voor "lange reikwijdte"
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 36 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	44,7
Materialen		TPU oranje; PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		TPU / PA
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Verbindingskabel voor aansluiting van veiligheidslichtschermen

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PA, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU / PA, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit