


Veiligheid gerelateerde AS-Interface module
CLassicLine

Evaluation unit, asi

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter


Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC; (vereist „limited voltage“ volgens UL 508: galvanisch gescheiden voedingsspanning afgezekerd tegen overstroom)
Stroomopname	[mA]	< 250

Ingangen

Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	19,2...30; (via vlakkabel)
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering		AS-i
Spanningsbereik DC	[V]	15...30; (conform EN 50106 (PELV) via FK-E-koppelmodule; via vlakkabel; vereist „limited voltage“ volgens UL 508: galvanisch gescheiden voedingsspanning afgezekerd tegen overstroom)
Stroombelasting per uitgang	[mA]	500; (PNP)
Kortsluitvast		ja
Galvanisch ontkoppeld		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...55
Beschermklasse		IP 67



Veiligheid gerelateerde AS-Interface module

CLassicLine

Evaluation unit, asi

Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
AS-i adressering		IR-adressering mogelijk
AS-i profiel		S-7.B.E
AS-i I/O configuratie [hex]		7
AS-i ID-code [hex]		B.E
AS-i certificaat		61801
Mechanische eigenschappen		
Wijze van montage		AS-i verbinding aan FK-/FK-E ondervoet
Materialen		PBT; gietmassa: Guronic C400-0
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		2 x LED, rood
		2 x LED, groen
		2 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Afsluitdoppen: M12
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: M12; codering: A		
