


Inductieve slangensensor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Actief vlak
- 2 LED status voedingsspanning
- 3 LED schakelstatus



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Schakelafstand [mm]	< 20
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	70 x 20 x 12

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	dynamisch
------------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...35 DC
Stroomopname [mA]	< 25
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja



Inductieve slangensensor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Schakelafstand [mm]	< 20
Resolutie staalkogel (diameter) [mm]	1
Max. deelsnelheid [m/s]	35

Reactietijden

Impulsverlenging [ms]	100
Max. afvaltijd [ms]	100
Reactietijd [ms]	< 0,2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	industriële voedingen	Class 2
	File nummer UL	E174191

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	30
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	70 x 20 x 12
Materialen	behuizing: PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsbanden: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8; codering: A





Inductieve slangensensor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Aansluiting

