


Inductieve AS-Interface sensor

IAE2010-ASI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	AS-i
Schakelafstand [mm]	10
Behuizing	cilindrisch glad
Afmetingen [mm]	Ø 20 / L = 92

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Schakelafstand [mm]	10
---------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

AS-i parameters

AS-i I/O configuratie [hex]	1
AS-i ID-code [hex]	1
AS-i certificaat	02601



Inductieve AS-Interface sensor

IAE2010-ASI

Mechanische eigenschappen		
Behuizing	cilindrisch glad	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen	[mm]	Ø 20 / L = 92
Materialen	PBT; LED-venster: PC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, rood draadbreek sensorspoel, kortsluiting sensorspoel Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Toebehoren		
Leveringsomvang	Bevestigingsbeugels: 1	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Veilige werkafstand: ca. 10...80 % van Sn	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: ...2,5 mm²		
Aansluiting		

