




## Inductieve sensor

IFB2007-ARKG/2M/PUR



1 LED geel



### Producteigenschappen

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Elektrische uitvoering | PNP/NPN                  |
| Uitgangsfunctie        | maakcontact              |
| Schakelafstand [mm]    | 7                        |
| Behuizing              | cilindrisch schroefdraad |
| Afmetingen [mm]        | M12 x 1 / L = 40         |

### Toepassingsgebied

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen; Verhoogde schakelafstand |
| Applicatie               | Industriële applicaties / fabrieksautomatisering    |

### Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
| Beschermklasse       | III        |
| Ompoolbeveiligd      | ja         |

### Uitgangen

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP/NPN     |
| Uitgangsfunctie                                     | maakcontact |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 2,5         |
| Minimale belastingsstroom [mA]                      | 2           |
| Max. ruststroom [mA]                                | 0,6         |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100         |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 700         |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja          |
| Beschermd tegen overbelasting                       | ja          |

### Bereik

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Schakelafstand [mm]            | 7        |
| Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 7 ± 10 % |
| Werkafstand [mm]               | 0...5,67 |
| Verhoogde schakelafstand       | ja       |



## Inductieve sensor

IFB2007-ARKG/2M/PUR

| Nauwkeurigheid / afwijkingen  |                                                                                                                   |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Correctiefactor               | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3                                      |                                                                               |
| Hysteresis [% van Sr]         | 3...15                                                                                                            |                                                                               |
| Schakelpunt drift [% van Sr]  | -10...10                                                                                                          |                                                                               |
| Omgevingsvariabelen           |                                                                                                                   |                                                                               |
| Omgevingstemperatuur [°C]     | -40...85                                                                                                          |                                                                               |
| Beschermklasse                | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K                                                                                |                                                                               |
| Toelatingen / testen          |                                                                                                                   |                                                                               |
| EMC                           | EN 61000-4-2 ESD                                                                                                  | 4 kV CD / 8 kV AD                                                             |
|                               | EN 61000-4-3 HF bewerkt                                                                                           | 10 V/m                                                                        |
|                               | EN 61000-4-4 Burst                                                                                                | 2 kV                                                                          |
|                               | EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd                                                                                  | 10 V                                                                          |
|                               | EN 55011                                                                                                          | klasse B                                                                      |
| Trillingsbestendigheid        | EN 60068-2-6 Fc                                                                                                   | 20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen         |
| Schokbestendigheid            | EN 60068-2-27 Ea                                                                                                  | 100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten |
| Permanente schokbestendigheid | EN 60068-2-27                                                                                                     | 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten              |
| Snelle temperatuurwisseling   | EN 60068-2-14 Na                                                                                                  | TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli                   |
| Zoutsproeitest                | EN 60068-2-52 Kb                                                                                                  | ernst van de situatie 5 (4 testcycli)                                         |
| MTTF [jaren]                  | 909                                                                                                               |                                                                               |
| UL-goedkeuring                | Ta                                                                                                                | -25...75 °C                                                                   |
|                               | Enclosure type                                                                                                    | Type 1                                                                        |
|                               | industriële voedingen                                                                                             | Limited Voltage/Current                                                       |
|                               | UL Certificeringsnummer                                                                                           | A007                                                                          |
|                               | File nummer UL                                                                                                    | E174191                                                                       |
| Mechanische eigenschappen     |                                                                                                                   |                                                                               |
| Gewicht [g]                   | 69,7                                                                                                              |                                                                               |
| Behuizing                     | cilindrisch schroefdraad                                                                                          |                                                                               |
| Inbouwwijze                   | niet-bondig in te bouwen                                                                                          |                                                                               |
| Afmetingen [mm]               | M12 x 1 / L = 40                                                                                                  |                                                                               |
| Schroefdraadtype              | M12 x 1                                                                                                           |                                                                               |
| Materialen                    | messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |                                                                               |
| Toepasbaar in kabelrupsen     | ja                                                                                                                |                                                                               |
| Toepasbaar in kabelrupsen     | buigradius bij bewegende applicaties                                                                              | min. 10 x kabeldiameter                                                       |
|                               | buigcycli                                                                                                         | > 5 Mio.                                                                      |
| Aanwijzen / bedienelementen   |                                                                                                                   |                                                                               |
| Weergave                      | schakelstatus                                                                                                     | 1 x LED, geel                                                                 |
| Toebehoren                    |                                                                                                                   |                                                                               |
| Leveringsomvang               | bevestigingsmoeren: 2                                                                                             |                                                                               |
|                               | borgring: 1, roestvast staal                                                                                      |                                                                               |
| Opmerkingen                   |                                                                                                                   |                                                                               |
| Verpakkingseenheid            | 1 stuk                                                                                                            |                                                                               |

# IFS710




## Inductieve sensor

IFB2007-ARKG/2M/PUR

### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting



BN =                   Aderkleuren :  
BU =                   bruin  
                          blauw