




Inductieve AS-Interface sensor

IGA2008-ASI/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: IGC235

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	AS-i
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm]	8
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 25
Ompoolbeveiligd	nee

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik

Schakelafstand [mm]	8
Reële schakelafstand (Sr) [mm]	$8 \pm 10 \%$
Werkafstand [mm]	0...6,48



Inductieve AS-Interface sensor

IGA2008-ASI/US-100

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Correctiefactor	staal: 1 / roestvast staal: 0,72 / aluminium: 0,42 / koper: 0,4	
Hysteresis [% van Sr]	5	
Schakelpunt drift [% van Sr]	-10...10	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	cilindrisch schroefdraad	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen [mm]	M18 x 1	
Schroefdraadtype	M18 x 1	
Materialen	PBT; actief vlak: PPE; klembeugel: PPS	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12; codering: A		



Aansluiting

