


## Inductieve sensor

IGB2008-ARKG/UP/8M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



### Producteigenschappen

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Elektrische uitvoering | PNP/NPN                  |
| Uitgangsfunctie        | maakcontact              |
| Schakelafstand [mm]    | 8                        |
| Behuizing              | cilindrisch schroefdraad |
| Afmetingen [mm]        | M18 x 1                  |

### Elektrische eigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
| Beschermklasse       | II         |
| Ompoolbeveiligd      | ja         |

### Uitgangen

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Elektrische uitvoering                              | PNP/NPN     |
| Uitgangsfunctie                                     | maakcontact |
| Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]             | 4,6         |
| Minimale belastingsstroom [mA]                      | 4           |
| Max. ruststroom [mA]                                | 0,8         |
| Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150         |
| Schakelfrequentie DC [Hz]                           | 300         |
| Kortsluitbeveiliging                                | ja          |
| Uitvoering kortsluitbeveiliging                     | pulserend   |



## Inductieve sensor

IGB2008-ARKG/UP/8M

|                               |                                                                              |               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Beschermd tegen overbelasting | ja                                                                           |               |
| Bereik                        |                                                                              |               |
| Schakelafstand                | [mm]                                                                         | 8             |
| Reële schakelafstand (Sr)     | [mm]                                                                         | 8 ± 10 %      |
| Werkafstand                   | [mm]                                                                         | 0...6,5       |
| Nauwkeurigheid / afwijkingen  |                                                                              |               |
| Correctiefactor               | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |               |
| Hysteresis                    | [% van Sr]                                                                   | 3...15        |
| Schakelpunt drift             | [% van Sr]                                                                   | -10...10      |
| Omgevingsvariabelen           |                                                                              |               |
| Omgevingstemperatuur          | [°C]                                                                         | -25...80      |
| Beschermklasse                | IP 67                                                                        |               |
| Toelatingen / testen          |                                                                              |               |
| EMC                           | EN 60947-5-2                                                                 |               |
|                               | EN 55011                                                                     | klasse B      |
| MTTF                          | [jaren]                                                                      | 2583          |
| Mechanische eigenschappen     |                                                                              |               |
| Behuizing                     | cilindrisch schroefdraad                                                     |               |
| Inbouwwijze                   | niet-bondig in te bouwen                                                     |               |
| Afmetingen                    | [mm]                                                                         | M18 x 1       |
| Schroefdraadtype              | M18 x 1                                                                      |               |
| Materialen                    | messing wit-brons gecoat; PC                                                 |               |
| Aanwijzen / bedienelementen   |                                                                              |               |
| Weergave                      | schakelstatus                                                                | 1 x LED, geel |
| Toebehoren                    |                                                                              |               |
| Leveringsomvang               | bevestigingsmoeren: 2                                                        |               |
| Opmerkingen                   |                                                                              |               |
| Verpakkingseenheid            | 1 stuk                                                                       |               |

# IG6011




## Inductieve sensor

IGB2008-ARKG/UP/8M

### Elektrische aansluiting

Kabel: 8 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting



BK =

Aderkleuren :  
zwart