


IM5074



Inductieve sensor

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		antivalent
Schakelafstand [mm]		15
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen [mm]		40 x 40 x 66
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Correctiefactor K = 1
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		10...36 DC
Stroomopname [mA]		20; (24 V)
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		antivalent



Inductieve sensor

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	250
Schakelfrequentie DC	[Hz]	300
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermde tegen overbelasting		ja

Bereik

Schakelafstand	[mm]	15
----------------	------	----

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Correctiefactor	staal: 1 / roestvast staal: 1,05 / messing: 1,05 / aluminium: 1,05 / koper: 1,05	
Correctiefactor K = 1		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Afmetingen	[mm]	40 x 40 x 66
Materialen		messing vernikkeld; PES; PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	Montageklem: 1
	inbussleutel: 1

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A



IM5074



Inductieve sensor

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Aansluiting

