


Inductieve klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

IND3004DBPKG/T2

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: IN5334

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 veld aansluiting



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Schakelafstand [mm]	4
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	40 x 26 x 60

Toepassingsgebied

Applicatie	Voor standaard regelfunctie met normbevestiging volgens ISO 5211 (VDI/VDE)
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	20; (24 V)
Ompoolbeveiligd	nee

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	1300
Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee



Inductieve klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

IND3004DBPKG/T2

Bereik		
Schakelafstand	[mm]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	40 x 26 x 60
Materialen		PBT; PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	2 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x Rd24		
Connector: 1 x M12		