


IN-3004LBPOG

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!





## Inductieve sensor

IN-3004LBPOG

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Reële schakelafstand (Sr) | [mm] | 4 ± 10 % |
| Werkafstand               | [mm] | 0...3,25 |

## Nauwkeurigheid / afwijkingen

|                   |                                                                               |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Correctiefactor   | staal: 1 / roestvast staal: 0,85 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |          |
| Hysteresis        | [% van Sr]                                                                    | 3...15   |
| Schakelpunt drift | [% van Sr]                                                                    | -10...10 |

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...80 |
| Beschermklasse       |      | IP 65    |

## Mechanische eigenschappen

|             |      |                          |
|-------------|------|--------------------------|
| Behuizing   |      | rechthoekig              |
| Inbouwwijze |      | niet-bondig in te bouwen |
| Afmetingen  | [mm] | 40 x 12 x 26             |
| Materialen  |      | PBT                      |

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| Weergave | schakelstatus | 1 x LED, geel |
|----------|---------------|---------------|


## Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

## Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Aansluiting



Aderkleuren :

BK = zwart

BN = bruin

BU = blauw